

# 磁力搅拌器

Ceramic Top Magnetic Stirrers | 超强磁力搅拌

MC801·MF800/820·MB800

Made in Japan

旋转数 (rpm)	MC800 · MF800/820 (100~1,500)	MB800 (70~1,200)
-----------	-------------------------------	------------------

搅拌容量 (ml)	MC800 · MF800/820 (100~20,000)	MB800 (100~10,000)
-----------	--------------------------------	--------------------



## 耐化学性优良、超强磁力搅拌型。

### ■ MC801型

- 可翻转搅拌。
- 使用中温度上升少的强力型。

### ■ MF800型

- 拥有强力回旋磁场，可高效搅拌。
- 作业性良好的超薄型。



中间隔了厚的产品目录也可搅拌。

## 超强磁力搅拌。

### ■ MF820型

- 使用稀土类磁石，超强磁力6000G(高斯)。
- 即使是高粘度溶液也可轻松搅拌。
- 安装向上方向的磁力线外盖后，可同时搅拌多层的小型容器（搅拌台选购使用）。
- 作业性良好的超薄型。
- 带7A服务插座。

### ■ 规格

型号	MC801	MF800	MF820
搅拌台材质	陶瓷钢板（不锈钢板陶瓷喷涂）		不锈钢板
搅拌台尺寸	宽270×深243mm		宽270×深260mm
搅拌容量	100~10,000ml		100~20,000ml
旋转数	约100~1,500rpm		约80~1,500rpm
电机	DC电机 电子控制		DC无刷电机 30W高精度反馈控制
计时	反转时间10~120秒之间调整	—	
电源（50/60Hz）额定电流	AC100V 0.3A		AC100V 8A（含7A服务插座）
外形尺寸	宽278×深290×高100mm	宽278×深290×高97mm	宽276×深295×高80mm
重量	约4.2kg	约4.3kg	3.8kg
附属品	搅拌块 30mm 1个、40mm 1个	搅拌块 40mm 1个	



MF820+搅拌台（选购）

## 检测水浴底面温度、切断电源。

### ■ MB800型

- 最适合油浴BO500型的磁力搅拌器，搅拌台为耐化学性非常出色的氧化铝膜处理。

### ■ 规格

型号	MB800
搅拌台材质	铝制
搅拌台尺寸	宽250×深220mm
搅拌容量	100~10,000ml
旋转数	70~1,200rpm
电机	AC马达 电子控制
过升防止器	70~200℃
传感器	热敏电阻
服务插座（油浴用）	AC100V 10A
安全装置	漏电断路器、油浴电源切断用过升防止器
电源（50/60Hz）额定电流	AC100V 11A（连接油浴时、最大）
外形尺寸	宽250×深270×高150mm
重量	约4.2kg
附属品	搅拌块 40mm 1个



MB800+BO500组合例

灭菌器 1

造粒干燥装置 2

马弗炉 3

恒温箱干燥箱 4

恒温培养箱 5

等离子装置 6

纯水制造装置 7

恒温水槽 8

恒温水循环 9

旋转蒸发仪 10

冷冻干燥冷阱 11

搅拌器振荡器 12

清洗机 13

选购品 14