

振荡器

Shaker | 往复 · 回旋振荡

MK201D

Made in Japan

往复 · 回旋两用的小巧型。



- 可混合、抽出、搅拌的往复/回旋切换振荡器。
- 带定时器可设定振荡时间。
- 振荡数为数字显示。
- 选用不同振荡台（选购），即可振荡各种容器。
- 振荡台的装卸简单，并且振动时无移位，非常安全。

规格

型号	MK201D
振荡方式	往复 · 回旋（手动转换）
振幅	回旋运动：30mm 往复运动：30mm
振荡数	20 ~ 200rpm 无极调速
振荡数显示方式	数字显示
定时	0.5秒 ~ 100小时（单位和刻度转换式）
外形尺寸	宽442 × 深415 × 高130mm
重量	19kg
电源	AC100V 2A

选购品

固定型三角烧杯振荡架



商品号	容量	架数
232170	100ml用	20个组
232171	200ml用	10个组
232172	300ml用	6个组
232173	500ml用	4个组
232174	1,000ml用	2个组

倾斜型三角烧杯振荡架（角度可调整）



2组安装例（倾斜型安装台另购）

商品号	容量	架数
232175	100ml用	8个组
232176	200ml用	4个组
232177	500ml用	2个组

● 可两组同时振荡。● 倾斜型安装台需要另外选购。

多管用振荡架




2组安装例（倾斜型安装台另购）

商品号	规格	架数
232178	15ml ϕ 16.5 × 110mm以下	12支

● 可两组同时振荡。● 倾斜型安装台需要另外选购。

离心管振荡架



2组安装例（倾斜型安装台另购）

商品号	规格	架数
232179	50ml ϕ 30 × 110mm以下	8支

● 可两组同时振荡。● 倾斜型安装台需要另外选购。

万能型弹簧振荡架



商品号	规格	架数
232180	250ml	8支

三角烧杯 · 试管用弹簧振荡架




商品号	规格
232181	17 × 15 = 255格（内尺寸14 × 14mm方格）

防滑垫




商品号	规格
232182	W400 × D330mm 材质：硅橡胶

2层三角烧杯 · 试管用弹簧振荡架



商品号	规格
231398	试管 ϕ 16mm（45度倾斜）105只 三角烧杯 100ml 16个 三角烧杯 200ml 10个 三角烧杯 500ml 4个 三角烧杯 1,000ml 2个

倾斜型安装台



商品号	规格
232178	与专用振荡架组合使用

1 灭菌器

2 造粒干燥装置

3 马弗炉

4 恒温箱干燥箱

5 恒温培养箱

6 等离子装置

7 纯水制造装置

8 恒温水槽

9 恒温水循环

10 旋转蒸发仪

11 冷冻干燥冷阱

12 搅拌器振荡器

13 清洗机

14 选购品